

 Atlas Copco

Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2326



Bestelldaten

Bestellnummer	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Vielseitig einsetzbare Schrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Schnellwechselfutter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff), umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Arbeitsgeräusch	83 dB(A)
Herstellerbezeichnung	S2326
Drehmomentbereich	bis 4,5 Nm
maximale Drehzahl	2400 min ⁻¹
maximaler Luftbedarf	336 l/min

empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	6,3 mm
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M6
Gewicht	0,8 kg
Länge	178 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Bit-Aufnahme	F 6,3
Produktart	Schrauber