

DYMO**Beschriftungsgerät, Typ: LM500TS****Bestelldaten**

Bestellnummer	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Artikelklasse	08U

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste, mobile Beschriftungsgeräte zur schnellen Herstellung selbstklebender Kunststoff-Etiketten. Dauerhafter Thermotransferdruck. Einstellbarer Bandvor- und Bandnachlauf. Energieversorgung über wiederaufladbaren **Li-Ionen Akku**, Netz-Ladegerät. Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten. **Mit Vollfarben-Touchscreen**, druckt auch Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung. Profile für bis zu 5 Bediener. **USB-Schnittstelle**.

Verwendung:

Die Etiketten haften auf fast allen glatten und fettfreien Oberflächen.

Lieferumfang:

Inklusive Schriftband schwarz auf weiß und Bedienungsanleitung. LabelManager 500TS-Beschriftungsgerät, Akku-Pack Li-Ionen, Ladeadapter, USB-Kabel.

Hinweis:

- **Verschiedene Sprachversionen sind einstellbar.**
- **Mit deutschem Tastenlayout ab Lager, Tastatur französisch kurzfristig lieferbar.**
- **Nicht in allen Ländern lieferbar.**
- **Keine Expressbelieferung möglich.**

Technische Beschreibung

Länge	190 mm
Schriftfarbe	schwarz
Anzahl Textzeilen	1 – 5
mögliche Schriftbandbreiten	6; 9; 12; 19; 24 mm
Anzahl Schriftgrößen	25
Tastaturlayout	QWERTZ
Typ	LM500TS
Anzahl verfügbare Zeichen/Symbole	325
maximale Schrifthöhe	22 mm
Anzahl Schriftbreiten	2
Breite	165 mm
Bandabschneider Ausführung	automatisch
passende Schriftbandkassette	D1
Netzadapter	inklusive
Anzahl Schriftstile	32
Besonderheit	USB / Barcode
Gewicht inklusive Akku	800 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion
Höhe	95 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	Dymo 500 TS
Produktart	Beschriftungsgerät

Zubehör

Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ Y	085560 Y
Schriftbandkassette 24 mm×7 m Polyester Typ R	085560 R
Netzadapter für Nr. 085500	085570

Schriftbandkassette 24 mm x 7 m Polyester Typ W

085560 W