



## Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Zoll – 1/2 Zoll, Typ: 7729



### Bestelldaten

Bestellnummer	079202 7729
GTIN	015451591298
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste Schlagschrauber mit **bequemer Einhand-Umschaltung durch Side-2-Side Technologie**, Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften und robustem Doppelhammer- Schlagwerk. Ausgewogene Gewichtsverteilung für mehr Arbeitskomfort. Abluft wird durch den Handgriff nach unten abgeleitet. **Anzugsleistung stufenweise regulierbar.**  
Drehmomentbereich: 68 - 407 N·m  
maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9): M20  
maximale Drehzahl: 9400 min<sup>-1</sup>  
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil: Vierkant  
Werkzeugaufnahme Abmessung: 3/8 Zoll  
maximaler Luftbedarf: 564 l/min

### Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	6,4 m/s <sup>2</sup>
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm

maximaler Schrauben-Ø (8.8-12.9)	M20
Gewicht	1,2 kg
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
Länge	163 mm
maximaler Luftbedarf	564 l/min
maximale Drehzahl	9400 min <sup>-1</sup>
Arbeitsgeräusch	91 dB(A)
Herstellerbezeichnung	7729
Drehmomentbereich	68 - 407 N·m
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Schrauber