



Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2305



Bestelldaten

Bestellnummer	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

Vielseitig einsetzbare Schrauber mit 1/4 Zoll Innensechskant-Schnellwechselfutter für Klingen E 6,3 (siehe Nr. 674200 ff), umsteuerbar für **Rechts- / Linkslauf**.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

maximaler Luftbedarf	336 l/min
Arbeitsgeräusch	83 dB(A)
Herstellerbezeichnung	S2305
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	6,3 mm
Drehmomentbereich	bis 12 Nm

maximale Drehzahl	750 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M8
Gewicht	0,9 kg
Länge	198 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Bit-Aufnahme	F 6,3
Produktart	Schrauber