

**Garant**

## Schnellwechseladapter, ER-Mini mit Außenmutter ER 32, für ER-Spannzangen-Größe: 11



### Bestelldaten

Bestellnummer	319772 11
GTIN	4062406328931
Artikelklasse	31V

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.**
- **Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.**

#### Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.

Multiflexibler Einsatz:

- **Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.**
- **Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.**

#### Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Rundlaufgenauigkeit:  $\leq 3$

Außen-Ø D: 49 mm

Auskraglänge A-Maß: 61 mm

### Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	61 mm
Innenkühlung	ja

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3
Außen-Ø D	49 mm
Produktart	Schnellwechsel-Adapter