

Garant
Schnellwechseladapter, ER-Mini für Innenmutter ER 25, für ER-Spannzangen-Größe: 11

Bestelldaten

Bestellnummer	319773 11
GTIN	4062406328955
Artikelklasse	31V

Beschreibung
Ausführung:

- **Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.**
- **Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.**

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.

Multiflexibler Einsatz:

- **Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.**
- **Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.**

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Außen-Ø D: 41 mm

Auskraglänge A-Maß: 44,9 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	44,9 mm
Innenkühlung	ja
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3

Außen-Ø D	41 mm
Produktart	Schnellwechsel-Adapter