

**Garant****Regalschrank ohne Tür, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	945009 2000
GTIN	4062406331993
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Regalschrank in 30×11G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035.

**Hinweis:**

Fachböden zu GridLine Regalschränken finden Sie unter Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite in G	30
Gewicht	45 kg
Breite	750 mm
Schrank-Fronten	offen
Höhe	2000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein

Tiefe in G	11
Nutzhöhe	1845 mm
Tiefe	275 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank