

Garant**Regalschrank ohne Tür, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	945009 1000
GTIN	4062406331986
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Regalschrank in 30×11G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster möglich.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Fachböden zu GridLine Regalschränken finden Sie unter Nr. 944061, 944065.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	30
Breite	750 mm
Tiefe in G	11
Höhe	1000 mm
Schrank-Fronten	offen
Gewicht	39 kg

Tiefe	275 mm
Nutzhöhe	845 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	nein
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Regalschrank