



Akku-Schlagschrauber 12V, geeignet für Heavy Duty, Typ: 71150864



Bestelldaten

Bestellnummer	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen**. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.

- **3/4 Zoll Vierkant-Aufnahme.**
- **1.050 Nm max. Drehmoment.**
- **mit MultiVolt-Schnittstelle.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX. **Ohne Akku und ohne Ladegerät**, mit Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
Anzahl enthaltener Akkus	0

maximales Drehmoment	1050 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M27
Verpackung	Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Schlagzahl	0 - 2200 min ⁻¹
Akkuspannung	12 V
Akkuspannung	18 V
typische Verwendung	Heavy Duty
Herstellerbezeichnung	ASCD 18-1000
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
maximale Vibration nach EN	12,9 m/s ²
Gewicht	3 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE12 V	073835 FE12
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE12 V	073837 FE12