



Akku-Kantenfräse handgeführt, Typ: AKFH18-5



Bestelldaten

Bestellnummer	078124 AKFH18-5
GTIN	
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Zur Herstellung von Fasen und Radien an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten, Konturverläufen sowie zum Abrunden von Bohrungen.

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Akku-Kantenfräse bis 5 mm.

Lieferumfang:

1 Maschine inkl. 45° Fräskopf (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten), 3 Klemmschrauben, 1 Kupferpaste, 1 Innensechskantschlüssel 4 mm, 1 Torx-Schraubendreher TX 15, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Erforderliche Zubehöre finden Sie in unserem eShop ab Nr. 078136 – 078138.

Passende Akku-Starter-Sets finden Sie unter Nr. 073832 Gr. 9260431501.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	AKFH 18-5 Select
Gewicht	3 kg
Fasenwinkel	45 Grad
Anzahl enthaltener Akkus	0
Leerlaufdrehzahl	2400 - 7500 min ⁻¹
Scheiben-Ø	98 mm

Radius	2,5 mm
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Entgrat- und Anfasmaschine

Zubehör

Klemmschrauben Set für Kantenfräse Typ 3135007600	078139 3135007600
Wendeschneidplatten-Set Typ 6430200201	078138 6430200201
Wendeschneidplatten-Set Typ 6430200101	078138 6430200101
Führungsrolle Typ 6430300101	078136 6430300101