



LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 12,0 V, Typ: M12SLED



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 073210 M12SLED |
|---------------|----------------|

| | |
|------|--|
| GTIN | |
|------|--|

| | |
|---------------|-----|
| Artikelklasse | 07A |
|---------------|-----|

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke. Handleuchte mit 2 Leuchtstufen. Bis zu 650 Meter Reichweite.

LED-Handcheinwerfer 12 Volt mit **TRUEVIEW™ Technologie.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Milwaukee 12 V Akkus MB12.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|---------------|
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
|-------------------|---------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---|----------------------|
| Leuchtdauer | 8 h |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| ATEX-Zone | keine |
| Herstellerbezeichnung | M12SLED-0 |
| Lichtstrom | 750 lm |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Akkuspannung | 12 V |
| Lichtstrom Stufe 2 | 400 lm |
| Leuchtweite | 650 m |
| Produktnamensattribut | 12,0 V |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V |
| Produktart | Arbeitsleuchte |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12 | 073815 MB12 |
| Akku-Ladegerät Typ M1218FC | 073840 M1218FC |
| Akku-Ladegerät Typ M1218C | 073840 M1218C |
| Akku-Starter-Set Typ M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12 | 073814 MB12 |
| Akku-Ladegerät Typ M1218SC | 073840 M1218SC |
| Li-Ion System M12B6 Akkutyp MB12 | 073829 MB12 |