



LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18 V, Typ: M18TAL



Bestelldaten

Bestellnummer	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Li-Ionen-Akku-Leuchten mit hoher Leuchtstärke. Bauleuchte bietet eine vollständige 360-Grad-Ausleuchtung, ist eine ideale Lösung für Flächenausleuchtung als auch bei Überkopparbeiten.

Passend für:

Milwaukee 18 V Akkus (Nr. 073816 MB18 und 073827 MB18).

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	M18TAL-0
Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	2200 lm
Anzahl enthaltener Akkus	0

Lichtstrom Stufe 2	1100 lm
ATEX-Zone	keine
Akkuspannung	18 V
Produktnameattribut	18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion System M18B2 Akkutyp MB18	073827 MB18
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-Starter-SetHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55