



Mobiler LED-Strahler SIGHT LIGHT 30, Leistungsaufnahme: 315W



Bestelldaten

Bestellnummer	081261 315
GTIN	5708997352687
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Die SITE LIGHT schafft durch den weiten Abstrahlwinkel von 120° eine gleichmäßig helle Ausleuchtung eines großen Arbeitsbereichs. Mit der Dimmerfunktion lässt sich das Licht in vier verschiedenen Stufen regulieren. Die BLUETOOTH-Lichtsteuerungsapplikation ermöglicht das ein- und ausschalten, sowie das einstellen der SITE LIGHTs über ein mobiles Endgerät. Mit der aktiven Kühlung und einem widerstandsfähigem Gehäuse, ist der Strahler für Wetterbedingungen von -25° bis +40°C ausgelegt.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

IP-Schutzart: IP 65

Lichtstrom: 5000 - 30000 lm

Gewicht: 4095 g

Technische Beschreibung

Lichtstrom	5000 - 30000 lm
Leuchtmittel	LED-Modul
IP-Schutzart	IP 65

Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	4095 g
Anschlusskabel Länge	10 m
Leistungsaufnahme	315 W
Lichtstrom Stufe 3	20000 lm
Lichtstrom Stufe 4	30000 lm
Produktart	Strahler

Zubehör

VERBINDUNGSADAPTER SITE LIGHT	03.5757
-------------------------------	---------