



LED-Akku-Arbeitsleuchte SPS, Leistungsaufnahme: 84 W



Bestelldaten

Bestellnummer	081260 84
GTIN	5708997360095
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Die mobile Arbeitsleuchte AREA 10 SPS mit 360°-Ausleuchtung, austauschbarem Akkupack, praktischem Tragegriff und Aufhängehaken lässt sich je nach Arbeitsaufgabe zwischen einem Abstrahlwinkel von 180° oder 360° einstellen. Mit der eingebauten Dimmfunktion lässt sich zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen. AREA 10 SPS ist mit der SCANGRIP POWER SOLUTION ausgestattet, wodurch ein Laden des Akkus bei der Verwendung ermöglicht. Zudem hat das Gerät bereits einen integrierten Reserveakku. Die BLUETOOTH-Lichtsteuerungsapplikation ermöglicht das ein- und ausschalten, sowie das einstellen der Lichtleistung über ein mobiles Endgerät.

IP-Schutzart: IP 65

ATEX-Zone: keine

Lichtstrom: 500 - 10000 lm

CRI Wert: 80

Akkuart: Lithium-Ion

Akkuspannung: 12,6 V

Gesamtlänge: 380 mm

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 65
Akkuspannung	12,6 V
Farbtemperatur	6000 K
CRI Wert	80
Lichtstrom	500 - 10000 lm
Akkuart	Lithium-Ion
Gesamtbreite	198 mm
ATEX-Zone	keine
Gesamtlänge	380 mm
Gewicht	3800 g
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gesamthöhe	198 mm
Produktart	Arbeitsleuchte