



## Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig, Typ: 38



### Bestelldaten

Bestellnummer	630345 38
GTIN	4018754323241
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2,5 – M8. Für Außen-Torx® mit Gewinde M3 – M8. Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M8. Für Innen-Torx® mit Gewinde M2,5 – M8.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze für 12-kant: 10 St. Nr. 630950 Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Steckschlüsseleinsätze für Außen-Torx®: 6 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Schraubendrehereinsätze für Phillips: PH1; PH2

Schraubendrehereinsätze für Innen-Sechskant: 5 St. Nr. 631710 Gr. 3; 4; 5; 6; 8

Schraubendrehereinsätze für Innen-Torx®: 9 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Quergriff QR: 1 St. Nr. 633050 Gr. 116

Steckgriff QR: 1 St. Nr. 632950 Gr. 150

Verlängerungen QR: 2 St. Nr. 632545 Gr. 50; 150

Kardangelen QR: 1 St. Nr. 633550 Gr. 1/4

Knarre QR: 1 St. Nr. 632355 Gr. 1/4

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

## Technische Beschreibung

Anzahl Teile	38
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	5-13 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3124
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	227 mm
Breite	131 mm
Höhe	57 mm
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
mit QuickRelease	ja
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm	631710 5
	631801 TX20

Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX20	
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	630950 13
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	630950 10
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX25	
	631801 TX25
Verlängerung, 1/4 ZollQuickRelease ganze Länge 50 mm	632545 50
Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit AuswerferQuickRelease Typ 1/4	632355 1/4
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	630950 5,5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 3 mm	631710 3
Quergriff, 1/4 ZollQuickRelease ganze Länge 116 mm	633050 116
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631000 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631000 7
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E8	631500 E8
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX30	
	631801 TX30
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX9	
	631801 TX9
Steckgriff, 1/4 ZollQuickRelease ganze Länge 150 mm	632950 150
Kardangelenk 1/4 ZollQuickRelease Typ 1/4	633550 1/4
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E7	631500 E7
Verlängerung, 1/4 ZollQuickRelease ganze Länge 150 mm	632545 150
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	630950 11
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX8	
	631801 TX8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 6 mm	631710 6
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	630950 8
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX15	
	631801 TX15

12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	630950 6
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631000 13
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX10	631801 TX10
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	630950 7
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX27	631801 TX27
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631000 9
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E10	631500 E10
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E4	631500 E4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631000 6
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	630950 5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631000 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 8 mm	631710 8
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E5	631500 E5
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	630950 9
Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx®kurz Torx®-Profil TX40	631801 TX40
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631000 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	631000 12
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631000 8
12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 12 mm	630950 12
Steckschlüssel-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® Torx®-Profil E6	631500 E6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm	631710 4