

**Metallsägeband 27×2750, Zähne pro Zoll: 6/10****Bestelldaten**

Bestellnummer	173605 6/10
GTIN	4045197275783
Artikelklasse	12S

**Beschreibung****Ausführung:**

**HOLEX – Produktions-Sägeband** mit hoher Schnittleistung.

**Verwendung:**

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10° – Universell** für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

**Hinweis:**

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

**Technische Beschreibung**

Länge	2750 mm
Stärke	0,9 mm
Breite	27 mm

Zahnung	Combi
Spanwinkel	0 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband