

**Metallsägeband 27×2750, Zähne pro Zoll: 8/12****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 173605 8/12 |
| GTIN | 4045197275790 |
| Artikelklasse | 12S |

Beschreibung**Ausführung:**

HOLEX – Produktions-Sägeband mit hoher Schnittleistung.

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

| | |
|--------|---------|
| Breite | 27 mm |
| Länge | 2750 mm |
| Stärke | 0,9 mm |

| | |
|--------------|----------------|
| Spanwinkel | 0 Grad |
| Zahnung | Combi |
| Schneidstoff | HSS Co 8 |
| Produktart | Metallsägeband |