



Metallsägeband 27×2910, Zähne pro Zoll: 8/12



Bestelldaten

Bestellnummer	173660 8/12
GTIN	4045197254061
Artikelklasse	16F

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem **Federstahl als Trägerband** und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67 – 69 HRC). **Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband.**

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – **Universell** für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

Stärke	0,9 mm
Länge	2910 mm

Breite	27 mm
Spanwinkel	0 Grad
Zahnung	Combi
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband