



## Führungszapfen, Größe / Zapfen-Ø: 01/2,4mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 156750 01/2,4 |
| GTIN          | 4033591015647 |
| Artikelklasse | 16C           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Führungszapfen fest:** gasnitriert, feingedreht.

**Rotierender Zapfen:** randschichtgehärtet, geschliffen.

Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 1/8,5 bis 1/18 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

Gr. 2/11,5 bis 2/13 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 2/14 bis 2/32 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

#### Verwendung:

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

### Technische Beschreibung

|             |                |
|-------------|----------------|
| ganze Länge | 41 mm          |
| Zapfen-Ø    | 2,4 mm         |
| Schaft-Ø    | 2,4 mm         |
| Produktart  | Führungszapfen |