

**Garant****ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde, Typ: 16M10S****Bestelldaten**

Bestellnummer	360025 16M10S
GTIN	
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innengewinde inklusive dazu passendem Gewindestift. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

**Lieferumfang:**

Set bestehend aus 6 × ZeroClamp Spannbolzen.

**Technische Beschreibung**

Serie	ZeroClamp
Zentrier-Ø D	16 mm

Gewinde M <sub>1</sub> außen	M10
Toleranz Außen-Ø	k6
Gewinde M <sub>2</sub> außen	M10
passend für Spanntopf-Ø	120 mm
Produktart	Spannbolzen

---

## Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
--	--------------