

## LED-Tischleuchte, Typ: 12



### Bestelldaten

Bestellnummer	928653 12
GTIN	7612176079730
Artikelklasse	97G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Energieeffiziente LED-Tischleuchte aus Aluminium mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Dimmbar über Bedientaste im Leuchtkopf in 5 Stufen, mit Memory-Funktion. Mit stabilem Standfuß aus Aluminium, Fuß-Ø 180 mm. Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K.

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Brenndauer: 20.000 Stunden.

Höhe maximal: 570 mm.

Maximale Ausladung: 740 mm.

Leistungsaufnahme: 12 W

Anzahl LEDs: 24

Farbtemperatur: 4000 K

Lampenkörper Länge: 425 mm

Lampenkörper Breite: 46 mm

Lampenkörper Höhe: 22,5 mm

### Technische Beschreibung

Lichtfarbe	neutralweiß
Lampenkörper Höhe	22,5 mm
Anzahl LEDs	24
Leistungsaufnahme	12 W
Lampenkörper Länge	425 mm
Leuchtmittel	LED-Lampe
Leuchtmittel austauschbar	nein
Lampenkörper Breite	46 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Tragarm-Ausladung	470 mm
Farbtemperatur	4000 K
Ein-/Aus-Schalter	ja
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte