



## Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 20 mm, Spann-Ø D1: 5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302165 5
GTIN	4060576159867
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

#### Ausführung:

SchUNK GZB-S mit Abdichtung.

Kühlmitteldicht bis 80 bar.

Flexible Längeneinstellung durch verschiebbares Zwischenstück möglich.

#### Abgedichtet (Gummistopfen).

#### Verwendung:

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit  $\pm 5 \mu\text{m}$  (Systemgenauigkeit bei  $3 \times D$ ).**
- **Rundlaufgenauigkeit  $\pm 2 \mu\text{m}$  (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

### Technische Beschreibung

Spann-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ø D	20 mm
Außen-Ø	20 mm
Produktnameattribut	Ø 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 $\mu\text{m}$
Produktart	Reduzierhülse

