



Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, Ø 20 mm, Spann-Ø D1: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302165 8
GTIN	4060576159836
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

SchUNK GZB-S mit Abdichtung.

Kühlmitteldicht bis 80 bar.

Flexible Längeneinstellung durch verschiebbares Zwischenstück möglich.

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

- **Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.**
- **Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.**
- **Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 5 \mu\text{m}$ (Systemgenauigkeit bei $3 \times D$).**
- **Rundlaufgenauigkeit $\pm 2 \mu\text{m}$ (für Reduzierhülse).**
- **Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.**

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	8 mm
Ø D	20 mm
Außen-Ø	20 mm
Produktnameattribut	Ø 20 mm
Rundlaufgenauigkeit System	5 μm
Produktart	Reduzierhülse

