

Garant**Schnellwechseladapter, Einschraubfräser für Innenmutter ER25, Gewinde M: M8****Bestelldaten**

Bestellnummer	319779 M8
GTIN	4062406343682
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.**
- **Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.**

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.

Multiflexibler Einsatz:

- **Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.**
- **Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.**

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	14,9 mm
Innenkühlung	ja

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3
Außen-Ø D	41 mm
Produktart	Schnellwechsel-Adapter