



Führungszapfen, Größe / Zapfen-Ø: 0/7,9mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 156750 0/7,9 |
| GTIN | 4033591016156 |
| Artikelklasse | 16C |

Beschreibung

Ausführung:

Führungszapfen fest: gasnitriert, feingedreht.

Rotierender Zapfen: randschichtgehärtet, geschliffen.

Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 1/8,5 bis 1/18 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

Gr. 2/11,5 bis 2/13 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 2/14 bis 2/32 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

Verwendung:

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|----------------|
| Zapfen-Ø | 7,9 mm |
| ganze Länge | 59 mm |
| Schaft-Ø | 4 mm |
| Produktart | Führungszapfen |