



## Digitaler Messschieber-SET TESA-CAL IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 150



### Bestelldaten

Bestellnummer	405523 150
GTIN	4067263132790
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten.

#### Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Ablesung	0,0005 Zoll
Betriebsdauer	12000 Stunden
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Tiefenmaß	rund
Kalibrierung	A1

Messbereich	0 - 150 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Solarzellen	nein
Auto-Abschaltung	ja
Tiefenmaß vorhanden	ja
Schnabellänge	40 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 67
Ablesung	0,01 mm
Stand-by-Schaltung	ja
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

---

## Zubehör

Digitaler Messschieber TESA-CAL IP67 mit rundem  
Tiefenmaß Messbereich 150 mm

412759 150