



Digitaler Messschieber-SET TESA-CAL IP67, Messbereich 150 mm, Anzahl Messschieber: 150



Bestelldaten

Bestellnummer	405522 150
GTIN	4067263132769
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten.

Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Kalibrierung	A1
Fehlergrenze	0,03 mm
Stand-by-Schaltung	ja
Schnabellänge	40 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Batterietyp	Knopfzelle
Messbereich	0 - 150 mm

IP-Schutzart	IP 67
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Betriebsdauer	12000 Stunden
Tiefenmaß	flach
Auto-Abschaltung	ja
Ablesung	0,01 mm
Solarzellen	nein
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Zubehör

Digitaler MessschieberTESA-CAL IP67 Messbereich 150 mm	412760 150
--	------------