



Putzmittelschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite mm / Modell: 1000-1



Bestelldaten

Bestellnummer	987001 1000-1
GTIN	4062406347192
Artikelklasse	9GI

Beschreibung

Ausführung:

Universalschrank zur Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung. Aufnahme von verzinkten Fachböden im 25-mm-Raster.

Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Fachbodentragfähigkeit 25 kg. Lochung an Unterteilungsgehäuse zur **Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern** (in Gruppe 95).

Lieferumfang:

Praktische Unterteilung mit 3 Fachböden Breite 20G. Zusätzlicher Lochwandeinsatz.

Lieferumfang:

Easyfix Haken Nr. 955505 Gr. 50: 5

Easyfix Haken Nr. 955605 Gr. 60: 2

Easyfix Halter Nr. 955665 Gr. 18–26: 2

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit den GridLine Schränken Tiefe 20G und können beliebig mit diesen kombiniert werden.

Weiteres Zubehör wie Fachböden und Schubladen finden Sie in Gruppe 94.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 500 mm
Nutzhöhe: 1840 mm
Breite in G: 40
Tiefe in G: 20

Technische Beschreibung

Höhe	2000 mm
Breite in G	40
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20
Nutzhöhe	1840 mm
Breite	1000 mm
Gewicht	84 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Putzmittelschrank