

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser,
HB9540, Typ: UNI**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Doppelseitig 2-schneidige Wendepplatten. Leistungsfähige Substrate und innovative Schneidengeometrien garantieren optimale Fertigungsergebnisse.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.

Programmierradius bei $a_{p \max}$: 1,6 mm

Plattenstärke S: 3.97 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	0,8 mm
Plattenstärke S	3.97 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX 10T308ZEER
Sorte	HB9540

Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,8 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
Luft	geeignet		