



## Hand-Kraftmessgerät DFG, Messbereich: 2500N



### Bestelldaten

Bestellnummer	479025 2500
GTIN	2050002070783
Artikelklasse	47F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universelles Kraftmessgerät mit Farbdisplay zur präzisen Messung der Zug- und Druckkraft. Robustes Druckgussgehäuse.

- **Anzeige aktueller Kraft- und Spitzenwert.**
- **Programmierbare Funktionstasten.**
- **Toleranzgrenzenüberwachung mit optischer und akustischer Anzeige.**
- **Messwertspeicher.**
- **Statistische Auswertung gespeicherter Werte.**
- **Schnittstelle für Datenexport.**
- **Anzeige umschaltbar: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### Lieferumfang:

Transportkoffer, Ladestecker mit USB-Verbindungskabel, Zubehör (Druckplatte, Haken, Spitze, Finne, V-Nut, Verlängerung).

#### Sonderzubehör:

Manuelle Prüfstände Nr. 479029.

### Technische Beschreibung

Genauigkeit	0,2 %
-------------	-------

Auflösung	0,5 N
Höhe	42 mm
Breite	84 mm
Länge	191 mm
Messbereich	250 - 2250 N
Messwertspeicher	50
Energieversorgung	Akkubetrieben
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Kraftmessgerät