



Metallsägeband 27×2950, Zähne pro Zoll: 5/8



Bestelldaten

Bestellnummer	173680 5/8
GTIN	4045197254085
Artikelklasse	16F

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit hochchromhaltigem **Federstahl als Trägerband** und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnsitzen (67 – 69 HRC). **Extreme Zahnsitzenhärte, flexibles Trägerband.**

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – **Universell** für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

Länge	2950 mm
Breite	27 mm

Stärke	0,9 mm
Zahnung	Combi
Spanwinkel	0 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband