

**Morsekegel-Reibahle, unbeschichtet, MK: MK1****Bestelldaten**

Bestellnummer	162500 MK1
GTIN	4045197089182
Artikelklasse	120

**Beschreibung****Ausführung:**

Geradegenutet, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

**Verwendung:**

Zum Ausreiben von kegelig oder stufenweise vorgearbeiteten Bohrungen für Morsekegelschäfte.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	8 mm
Gesamtlänge L	102 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	66 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 204
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet