

**Morsekegel-Reibahle, unbeschichtet, MK: MK3****Bestelldaten**

Bestellnummer	162500 MK3
GTIN	4045197089205
Artikelklasse	120

Beschreibung**Ausführung:**

Geradegenutet, mit zylindrischem Schaft und Vierkant.

Verwendung:

Zum Ausreiben von kegelig oder stufenweise vorgearbeiteten Bohrungen für Morsekegelschäfte.

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	16 mm
Gesamtlänge L	146 mm
Schneidenlänge L _c	96 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 204
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet