



## Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 4/6



### Bestelldaten

Bestellnummer	173750 4/6
GTIN	4045197254177
Artikelklasse	16F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband** mit hochchromhaltigem **Federstahl als Trägerband** und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnschneiden (67 – 69 HRC). **Extreme Zahnschneidenhärte, flexibles Trägerband.**

#### Verwendung:

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10°** – **Universell** für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

#### Hinweis:

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

### Technische Beschreibung

Breite	27 mm
Stärke	0,9 mm

Länge	3660 mm
Zahnung	Combi
Spanwinkel	0 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband