



Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 5/6H



Bestelldaten

Bestellnummer	173755 5/6H
GTIN	4045197275677
Artikelklasse	12S

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX – Produktions-Sägeband mit hoher Schnittleistung.

Verwendung:

Combizahnung 0° – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

Combizahnung 10° – Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

Normalzahnung 0° – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

Normalzahnung 10° – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Technische Beschreibung

Stärke	0,9 mm
Länge	3660 mm
Breite	27 mm

Zahnung	Combi
Spanwinkel	10 Grad
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband