



## Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 4H



### Bestelldaten

Bestellnummer	173750 4H
GTIN	4045197254320
Artikelklasse	16F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband** mit hochchromhaltigem **Federstahl als Trägerband** und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnsitzen (67 – 69 HRC). **Extreme Zahnsitzenhärte, flexibles Trägerband.**

#### Verwendung:

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10° – Universell** für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

#### Hinweis:

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

### Technische Beschreibung

Stärke	0,9 mm
Länge	3660 mm

Breite	27 mm
Spanwinkel	10 Grad
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband