

**Metallsägeband 27×3660, Zähne pro Zoll: 3/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	173755 3/4
GTIN	4045197275684
Artikelklasse	12S

**Beschreibung****Ausführung:**

**HOLEX – Produktions-Sägeband** mit hoher Schnittleistung.

**Verwendung:**

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10° – Universell** für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

**Hinweis:**

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

**Technische Beschreibung**

Länge	3660 mm
Breite	27 mm
Stärke	0,9 mm

Spanwinkel	0 Grad
Zahnung	Combi
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband