

**Führungszapfen, Größe / Zapfen-Ø: 2/21 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	156750 2/21
GTIN	4033591016873
Artikelklasse	16C

Beschreibung**Ausführung:****Führungszapfen fest:** gasnitriert, feingedreht.**Rotierender Zapfen:** randschichtgehärtet, geschliffen.Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Führungszapfen fest.**Gr. 1/8,5 bis 1/18 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**Gr. 2/11,5 bis 2/13 – **Führungszapfen fest.**Gr. 2/14 bis 2/32 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.****Verwendung:**

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

Technische Beschreibung

Zapfen-Ø	21 mm
ganze Länge	105 mm
Schaft-Ø	10 mm
Produktart	Führungszapfen