



## Metallsägeband 34×4530, Zähne pro Zoll: 2/3H



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 173859 2/3H   |
| GTIN          | 2050001710116 |
| Artikelklasse | 16F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband** mit hochchromhaltigem **Federstahl als Trägerband** und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67 – 69 HRC). **Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband.**

#### Verwendung:

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10°** – **Universell** für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

#### Hinweis:

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

### Technische Beschreibung

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 34 mm  |
| Stärke | 1,1 mm |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Länge        | 4530 mm        |
| Spanwinkel   | 10 Grad        |
| Zahnung      | Combi          |
| Schneidstoff | HSS Co 8       |
| Produktart   | Metallsägeband |