



## Führungszapfen, Größe / Zapfen-Ø: 1/7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	156750 1/7
GTIN	4033591016323
Artikelklasse	16C

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Führungszapfen fest:** gasnitriert, feingedreht.

**Rotierender Zapfen:** randschichtgehärtet, geschliffen.

Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 1/8,5 bis 1/18 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

Gr. 2/11,5 bis 2/13 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 2/14 bis 2/32 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

#### Verwendung:

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

### Technische Beschreibung

Zapfen-Ø	7 mm
ganze Länge	79 mm
Schaft-Ø	6 mm
Produktart	Führungszapfen