



Führungszapfen, Größe / Zapfen-Ø: 2/32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	156750 2/32
GTIN	4033591017023
Artikelklasse	16C

Beschreibung

Ausführung:

Führungszapfen fest: gasnitriert, feingedreht.

Rotierender Zapfen: randschichtgehärtet, geschliffen.

Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 1/8,5 bis 1/18 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

Gr. 2/11,5 bis 2/13 – **Führungszapfen fest.**

Gr. 2/14 bis 2/32 – **Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.**

Verwendung:

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

Technische Beschreibung

ganze Länge	105 mm
Zapfen-Ø	32 mm
Schaft-Ø	10 mm
Produktart	Führungszapfen