

Garant
Handreibahle nachstellbar, Nenn-Ø DC: 7mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 160500 7 |
| GTIN | 4045197250636 |
| Artikelklasse | 110 |

Beschreibung
Ausführung:

Bis 5 mm geradegenutet, ab 6 mm mit **Linksspirale** 7 – 8°. Der Reibahlenkörper ist geschlitzt und kann durch eine Schraube um ca. 1/100 des Reibahlen-Ø aufgespreizt werden (z. B. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Verwendung:

Zum Erweitern von Durchgangs-Bohrungen auf ein geringes Übermaß. Die geradegenuteten Reibahlen nur für Bohrungen ohne Unterbrechung verwenden. Im entspannten Zustand lagern.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Nenn-Ø D _c | 7 mm |
| Auskraglänge L ₁ | 66 mm |
| Schaft-Vierkant □ | 5,6 mm |
| Gesamtlänge L | 107 mm |
| Schneidenlänge L _c | 38 mm |
| Schneidstoff | HSS |
| Norm | DIN 859 |
| Spiralwinkel | 7-8 Grad |
| Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Reibahle |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu (kurzspanend) | geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |