



## Metallsägeband 34×5090, Zähne pro Zoll: 3/4H



### Bestelldaten

Bestellnummer	173866 3/4H
GTIN	2050001710185
Artikelklasse	16F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband** mit hochchromhaltigem **Federstahl als Trägerband** und cobaltlegierten (M42) HSS-Zahnspitzen (67 – 69 HRC). **Extreme Zahnspitzenhärte, flexibles Trägerband.**

#### Verwendung:

**Combizahnung 0°** – Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittsbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).

**Combizahnung 10°** – **Universell** für großen Querschnittsbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).

**Normalzahnung 0°** – Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.

**Normalzahnung 10°** – Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

#### Hinweis:

**Einfahren eines neuen Bandes:** Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

### Technische Beschreibung

Länge	5090 mm
Breite	34 mm

Stärke	1,1 mm
Spanwinkel	10 Grad
Zahnung	Combi
Schneidstoff	HSS Co 8
Produktart	Metallsägeband