

Garant**Handreibahle nachstellbar, Nenn-Ø DC: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	160500 16
GTIN	4045197250711
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

Bis 5 mm geradegenutet, ab 6 mm mit **Linksspirale** 7 – 8°. Der Reibahlenkörper ist geschlitzt und kann durch eine Schraube um ca. 1/100 des Reibahlen-Ø aufgespreizt werden (z. B. 20 mm Ø = 0,2 mm).

Verwendung:

Zum Erweitern von Durchgangs-Bohrungen auf ein geringes Übermaß. Die geradegenuteten Reibahlen nur für Bohrungen ohne Unterbrechung verwenden. Im entspannten Zustand lagern.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	16 mm
Auskraglänge L ₁	105 mm
Schaft-Vierkant □	12,5 mm
Gesamtlänge L	175 mm
Schneidenlänge L _c	67 mm
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 859
Spiralwinkel	7-8 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		