

**Garant**
**Handreibahle verstellbar, Ø DC: 6,4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	160600 6,4
GTIN	4045197250827
Artikelklasse	110

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehringen oder mit Bügelmessschraube. Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschleifen und rundgeschliffen.

**Technische Beschreibung**

Verstellbereich Ø	6,4 - 7,2 mm
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	6,4 mm
Schaft-Vierkant □	3 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet