

 Atlas Copco

## Druckluft-Winkelschleifer mit BSP Anschlussgewinde, Typ: G2511-125



### Bestelldaten

Bestellnummer	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Leistungsstarke Winkelschleifer**, deren Arbeitsdrehzahl auch unter Last kaum abfällt. Der Sicherheitsstarter verhindert ungewolltes Einschalten. Einhand-Winkelschleifer in ergonomischer Leichtbauweise, Composite-Gehäuse, längenverstellbarem Anschlussstück für einfachen Zugang an beengten Stellen, Spindelarretierung und Schutzhauben-Schnellverstellung. **M14-Aufnahme.**

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

#### Ersatzteil:

**Ausgewählte Wartungssätze (Service Kits):** Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewicht	1,77 kg
Herstellerbezeichnung	G2511-125
maximale Vibration nach EN	6,5 m/s <sup>2</sup>

maximaler Luftbedarf	1020 l/min
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	13 mm
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Abgabeleistung	900 W
Arbeitsgeräusch	84 dB(A)
maximale Drehzahl	12000 min <sup>-1</sup>
Druckluft-Anschluss	3/8 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Winkelschleifer