

Garant**Handreibahle verstellbar, Ø DC: 27,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	160600 27,5
GTIN	4045197250940
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehringen oder mit Bügelmessschraube.
Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschliften und rundgeschliften.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	27,5 mm
Verstellbereich Ø	27,5 - 31,5 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Schneidenlänge L _c	86 mm
Gesamtlänge L	245 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet