

Garant**Handreibahle verstellbar, Ø DC: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	160600 10
GTIN	4045197250865
Artikelklasse	110

Beschreibung**Ausführung:**

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehringen oder mit Bügelmessschraube.
Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschliften und rundgeschliften.

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	10 mm
Verstellbereich Ø	10 - 11 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Schneidenlänge L _c	34 mm
Gesamtlänge L	115 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
--	----------------	----------------------	-----------------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet