

**Garant****Handreibahle verstellbar, Ø DC: 37mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	160600 37
GTIN	4045197250964
Artikelklasse	110

**Beschreibung****Ausführung:**

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehringen oder mit Bügelmessschraube.  
Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschliften und rundgeschliften.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Ø D <sub>c</sub>	37 mm
Verstellbereich Ø	37 - 45 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	108 mm
Gesamtlänge L	325 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	ohne
Produktart	Reibahle

**Anwenderdaten**

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	geeignet
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet