

**Garant****Handreibahle verstellbar, Ø DC: 11 mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 160600 11     |
| GTIN          | 4045197250872 |
| Artikelklasse | 110           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Großer Verstellbereich. Feineinstellung nach Lehringen oder mit Bügelmessschraube.  
Messer mit konischem Anschnitt; die Schneiden sind hinterschleifen und rundgeschliffen.

**Technische Beschreibung**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Nenn-Ø D <sub>c</sub>         | 11 mm              |
| Verstellbereich Ø             | 11 - 12 mm         |
| Schaft-Vierkant □             | 4,9 mm             |
| Schneidenlänge L <sub>c</sub> | 35 mm              |
| Gesamtlänge L                 | 125 mm             |
| Beschichtung                  | unbeschichtet      |
| Schneidstoff                  | HSS                |
| Norm                          | Werksnorm          |
| Verwendung bei Bohrungsart    | bei Durchgangsloch |
| Farbring                      | ohne               |
| Produktart                    | Reibahle           |

**Anwenderdaten**

|  | Eignung | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--|---------|----------------|----------|
|--|---------|----------------|----------|

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Alu (kurzspanend)             | geeignet         |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet |
| Öl                            | geeignet         |
| trocken                       | bedingt geeignet |